

**Garant****VCGT 050102, Tipo: HB7125-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Classe articolo	211

## Descrizione

VCGT 050102 HB7125-1 Tipo: HB7125-1

Rompitrucoli: VF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 150 m/min

## Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,03 - 0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VCGT 050102
Tipo	HB7125-1
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 150 m/min
Rompitrucioli	VF
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura