

Garant**VCGT 050102, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Classe articolo	211

Descrizione

VCGT 050102 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Tipo	HU7315-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucoli	AF

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 300 m/min
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	non rivestita
Codice ISO Inserto	VCGT 050102
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura