

Garant**TC. T 16T304, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 16T304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Tipo	HB7130-2

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura