


Garant**SC.T 120408, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120408 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura