


Garant**SC.T 120404, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120404 HB7130-2 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,4 mm/gir,

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	M

Tipo	HB7130-2
Tolleranza	M
Rompitrucoli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Insetto	SCMT 120404
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura