

Garant**VBMT 110302, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261142 HB7130-2
GTIN	4062406750374
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Tipo	HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura