

**Garant**
**VB. T 110304, Tipo: HB7130-2**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Classe articolo	21G

### Descrizione

VB. T 110304 HB7130-2 Tipo: HB7130-2  
 Rompitrucioli: VM  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura