

Garant**Fresa per semifinitura per cave a T in HMI, TiAIN, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	208034 32X14
GTIN	4045197269805
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:**

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata. I fianchi sono rettificati a spoglia e, quindi, non si possono bloccare nel pezzo.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.

Avanzare con f_z al 50% fino a piena lavorazione.

Modello: NF

Numero denti Z: 6

Numero denti Z: 6

per cave a T a DIN 650: 18 mm

\varnothing pos. libera D_1 : 15 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

\varnothing codolo D_s : 16 mm

Larghezza dello smusso angolare a 45°: 0,2 mm

Descrizione tecnica

per cave a T a DIN 650	18 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
\varnothing tagliente D_c	32 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 900 N/mm ²	0,035 mm
Numero denti Z	6

Ø pos. libera D ₁	15 mm
Ø codolo D _s	16 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Modello	NF
Lunghezza del tagliente L _c	14 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 851
Profilo fresa	A denti alterni
Tolleranza Ø nominale	d11
Angolo dell'elica	12 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico