

Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC, ZOX, Ø f8 DC: 5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202251 5
GTIN	4045197538567
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Fresa robusta per sgrossatura e finitura **senza** dentatura rompitruciolo.

Con nocciolo rinforzato, **speciali scanalature** e **ampie cavità per trucioli lucidate**.

Uso:

Per sgrossatura "pesante".

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 202017.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	30 mm
Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,08 mm
Ø Posizione libera D_1	4,7 mm
Numero denti Z	3
Forma del codolo	HA
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,06 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Ø Tagliente D_c	5 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm

Lunghezza taglienti L_c	8 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza \varnothing nominale	f8
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	ZOX
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatto	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	240 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	120 m/min	N
CuZn	idoneo	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		

a umido min.	limitatamente adatto
a secco	limitatamente adatto
Aria	limitatamente adatto
Servizi	
Rettifica codoli Modello HB	129100 HB