

**Pietra per affilare utensili per acciaio, in corindone (A) spianata grosso / fine,
Lunghezza × larghezza: 150X50mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 558865 150X50 |
| GTIN | 4260496536735 |
| Classe articolo | 56Z |

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per affilare combinate in ceramica legata con grado di durezza O/P. Un lato grosso per sgrossatura e l'altro fine per rifiniture.

Corindone in legante medio-duro. Sotto corindone normale (A) grana 100 (grossa); sopra corindone nobile 280 / 320 (fine).

Uso:

Per lavori di sbavatura, rettifica di precisione di dislivelli e per arrotondare i bordi.

Nota:

Pietre spianate per affilare utensili in modo da garantire una superficie perfettamente piana.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|------------------------------|
| Larghezza | 50 mm |
| Grado di finezza | grosso / fine |
| Lunghezza | 150 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipo di prodotto | Pietra per affilare utensili |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | limitatamente adatto | | |
| Alluminio, CFRP | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |