



Caricabatteria, Modello: LITHIUM4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081590 LITHIUM4
GTIN	4013674183562
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Stazioni di carica e di manutenzione azionate da microcontroller per accumulatori con **monitoraggio del singolo vano** e riconoscimento di anomalie. Display di stato per ogni vano di carica, interruttore automatico di fine carica con protezione contro la carica eccessiva e **carica di mantenimento**. Tensione di inserimento 100–240 V. Con display LC per il monitoraggio dettagliato del processo di ricarica e feedback acustici supplementari.

Uso:

Porte di ricarica per batterie NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA oppure 1 – 2 × Baby C. **Basi di ricarica per batterie agli ioni di litio / LiFePO4:** 1 – 4 × 18650; 17670; 14500 ecc.

Descrizione tecnica

Numero massimo di porte di ricarica	4
Larghezza	96 mm
Altezza	33 mm
Tensione nominale	100 V
Corrente di carica massima	2 A
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V

Lunghezza	129,5 mm
Frequenza di rete	50 Hz
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Tipo di prodotto	Caricabatterie