

3M**Colla bicomponente, ID produttore: DP100PLUS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.
Fornitura: Pistola ed accessori non inclusi.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

Descrizione tecnica

Resistenza manuale secondo	20 min
Durata dalla data di produzione	20 mese
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C
Capacità	50 g
Campo di impiego temperatura	-55 - 80 °C
Resistenza alla rottura per trazione	7 N/mm ²

Spessore	1,15 g/cm ³
Base chimica	Resina epossidica
Classe di merci pericolose	9
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS09: Ambiente
Completamente indurito dopo	2880 min
Numero ONU	UN3082
Colore	trasparente
Viscosità dinamica	19000 mPas
Denominazione originale prodotto	DP100 PLUS
Forma	liquido
adatto per materiale	Alluminio
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Vetro
adatto per materiale	Acciaio
Resistenti a urti e vibrazioni	no
Resistenza alla sovrapposizione	24 N/mm ²
Tipo di prodotto	Colla bicomponente