



Set per la misurazione dell'ortogonalità TESA MICRO-SQUARE, Campo di misura: 360mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	445225 360
GTIN	7630041150278
Classe articolo	45B

Descrizione

Esecuzione:

Set per la misurazione precisa dell'ortogonalità. La slitta scorre in modo uniforme su una guida estremamente precisa, garantendo così una ripetibilità di 0,5 µm. Visualizzazione rapida del valore misurato tramite il visualizzatore TWIN-T10 e tastatore induttivo GT31. Lettura chiara e senza errori grazie alla visualizzazione dettagliata della scala. Struttura robusta per l'impiego nell'ambiente di produzione.

Vantaggi:

- **Massima precisione nella misurazione dell'ortogonalità.**
- **Misurazione rapida.**
- **Utilizzabile nelle officine.**
- **Facile modalità d'uso.**
- **Certificato di taratura SCS gratuito.**

Fornitura:

Incl. visualizzatore TWIN-T10 n. art. 434716 Dim. T10; tastatore a leva induttivo n. art. 434779
Dim. GT31, giravite, **certificato di taratura SCS**.

Accessori speciali:

Supporto per comparatori indicati per la misurazione angolare, supporto per tastatore, punta di contatto cilindrica per GT31.

Descrizione tecnica

Peso	5,8 kg
Errore ortogonalità (frontale)	1,5 µm
Ripetibilità (2 σ)	0,5 µm
Campo di applicazione massimo	0 - 360 mm
Serie	TESA MICRO-SQUARE
Larghezza	140 mm
Profondità	167 mm
Altezza	447 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/445225-360>