

Garant
VNMG 160404, Tipo: HB7415-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 90 m/min
Tolleranza	M
Tipo	HB7415-1
Rompitrucioli	TIM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Insero per tornitura