

Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7130-2**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 252072 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406765057 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

WNMG 080412 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tipo | HB7130-2 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Rompitrucioli | VM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,5 mm/gir, |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |

| | |
|--|-----------------------|
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 4 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 240 m/min |
| Impiego principale | M |
| Tolleranza | M |
| Codice ISO Inserto | WNMG 080412 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |