

**Garant****DNMG 150604, Tipo: HB7130-2**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150604 HB7130-2 Tipo: HB7130-2

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Rompitrucoli	VM

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7130-2
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura