

**Calibro a corsoio, Campo di misura: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415196 1500
GTIN	4062406584283
Classe articolo	42A

**Descrizione****Esecuzione:**

Nonio e superficie di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi di misura per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi  $\emptyset$ .** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Regolazione micrometrica.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza dei becchi	200 mm
Intervallo di misurazione	0 - 1500 mm
Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	mm / pollici
Risoluzione	1/20 mm
Norma	Norma interna
Limite di errore	0,36 mm
$\emptyset$ Misura aggiuntiva interna	30 mm
Taratura	A1
Peso	5,3 kg
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina
<b>Servizi</b>	
Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 2000 mm	021000 2000