

Garant**WNMG 060408, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucoli: UN1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB725-1
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	UNI
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	UN1
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura