

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB725-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucoli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 6 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 6 mm
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucoli	UM1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB725-1

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura