

**Garant****TNMG 160404, Tipo: HB725-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB725-1
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Avanzamento f	0,05 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	UM1

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura