


Garant**RC.X 1003, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1003 HB725-1 Rompitrucioli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	UM1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB725-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura