

Garant**RC.T 0602, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.T 0602 HB725-1 Rompitrucioli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Tipo	HB725-1
Codice ISO Inserto	RCMT 0602
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM

Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	UM1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,5 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura