

**Garant**
**CC. T 120404, Tipo: HB725-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 120404 HB725-1 Tipo: HB725-1  
 Rompitrucoli: UM1  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 250 m/min

### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm

Impiego principale	UNI
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB725-1
Tolleranza	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 250 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucoli	UM1
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura