

Garant**SC.T 120404, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120404 HB725-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB725-1

Rompitruccioli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Rompitruccioli	UM1
Impiego principale	UNI
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB725-1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura