

TRICOFLEX

Tubo flessibile strutturato trasparente, PVC, Lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 9mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080042 9
GTIN	3506110929738
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C. Tubo TCN-AL flessibile, resistente alla pressione e di lunga durata. Elevata resistenza chimica. Pressione di esercizio 15 bar. Con omologazione per alimenti (VO/2011 – categoria A/B/C).

Descrizione tecnica

Colore	trasparente
Lunghezza tubo	50 m
Ø Esterno tubo flessibile	15 mm
Ø Interno tubo flessibile	9 mm
Materiale	Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere
Omologazione per alimenti (VO/2011)	sì
Pressione massima di esercizio	15 bar
Campo temperatura	-15 - 60 °C

Attributo del nome del prodotto	Lunghezza 50 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile