

Garant**SC.T 09T304, Tipo: HB725-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 09T304 HB725-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB725-1

Rompitrucioli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	UNI
Rompitrucioli	UM1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304

Tipo	HB725-1
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura