

Garant
VB. T 160404, Tipo: HB725-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160404 HB725-1 Tipo: HB725-1
 Rompitrucio: UM1
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB725-1
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Rompitrucioli	UM1
Impiego principale	UNI
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura