

Garant**VB. T 160408, Tipo: HB725-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160408 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucoli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tipo	HB725-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	UM1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo di prodotto	Insero per tornitura