

Garant**TCMT 16T308, Tipo: HB725-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T308 HB725-1 Tipo: HB725-1
Rompitrucoli: UM1
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento f: 0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Impiego principale	UNI
Tipo	HB725-1
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	UM1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura