

Garant
VC.T 160404, Tipo: HB725-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160404 HB725-1 Tipo: HB725-1

Rompitrucioli: UM1

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Rompitrucioli	UM1
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB725-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura