

**Garant****CC. T 09T302, Tipo: HU7315-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Classe articolo	21G

## Descrizione

CCMT 09T302 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AF
Avanzamento $f$	0,03 - 0,1 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	G
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	CCGT 09T302
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Tipo	HU7315-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 600 m/min
Impiego principale	N
Rivestimento	non rivestito
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura