

**Garant****DC. T 070202, Tipo: HB7315-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Classe articolo	21G

### Descrizione

DCMT 070202 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmAvanzamento  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Tolleranza	G
Codice ISO Inserto	DCGT 070202
Rompitrucoli	AF
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 600 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura