

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,6 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCGT 11T302
Tipo	HB7315-1
Impiego principale	N
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm

Rompitrucioli	AF
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura