


Garant
CC. T 060204, Tipo: HB7315-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 060204 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	N
Rompitrucoli	AF
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCGT 060204
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura