

Garant**CCGT 120402, Tipo: HB7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Classe articolo	21G

Descrizione

CC.T 120402 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avanzamento f: 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCGT 120402
Rompitrucoli	AF
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7315-1
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura