

**Garant**
**DC. T 070204, Tipo: HB7315-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 070204 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Codice ISO Inserto	DCGT 070204

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tipo	HB7315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	AF
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura