

Garant**VC.T 160402, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 160402 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	G
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo	HU7315-1
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 m/min
Rompitrucioli	AF
Codice ISO Inserto	VCGT 160402
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura