

Garant**VC.T 110302, Tipo: HB7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 110302 HB7315-1 Tipo: HB7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AF
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM

Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	VCGT 110302
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura