

**Garant****ZCMX 10T304, Tipo: HBZ140****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Classe articolo	21E

**Descrizione****Esecuzione:**

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 20 mm

Tipo: HBZ140

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 190 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	ZCMX 10T304
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Tipo	HBZ140
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 190 m/min
Impiego principale	M
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura