

**Garant****ZCMX 10T304, Tipo: HBZ030**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Classe articolo	21K

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato più duro per garantire una durata maggiore, con sottile rivestimento CVD. Specifico per applicazioni di tornitura in piano e tornitura cilindrica.

## Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 10T304
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$ con foratura	0,03 - 0,12 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Impiego principale	P

Tipo	HBZ030
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Condizione di taglio	continuo
Adatto per $\varnothing$ utensile D <sub>c</sub>	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura