

Garant**ZCMX 130404, Tipo: HBZ120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Classe articolo	21K

Descrizione tecnica

Tipo	HBZ120
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 200 m/min
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	ZCMX 130404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

