

Garant**Punte in metallo duro per calcestruzzo, Ø Punta: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	786070 8
GTIN	4062406773434
Classe articolo	71C

Descrizione**Esecuzione:**

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un'asportazione ottimale della polvere di foratura.

Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro.

Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per **praticare fori per tasselli** in calcestruzzo, muratura, pietra naturale e artificiale.

Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrilico e ceramica.

Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d'acciaio temprato.

Descrizione tecnica

Ø Punta	8 mm
Ø Gambo	8 mm
Lunghezza elica	80 mm
Lunghezza complessiva	120 mm
Materiale da taglio	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione
Codolo	codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punta per pietra

