

Garant

Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 15×D, Sistema / Ø Codolo: DM/60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rinforzato in metallo duro.

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 1040 mm

Spostamento centrale H corpo base: 10 mm

Campo non serrabile S: 333 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 240 mm

Set di viti di montaggio: 269026 3

Descrizione tecnica

Spostamento centrale H corpo base	10 mm
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Campo non serrabile S	333 mm
Sistema	DM
Lunghezza di serraggio consigliata	240 mm

Set di viti di montaggio	269026 3
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	1040 mm
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	15×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici