

Garant**Fresa in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203282 14
GTIN	4045197597526
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:****GARANT Diabolo:**

metallo duro e rivestimento di una nuova generazione, appositamente studiati per la lavorazione di acciai duri.

Uso:

Per contornare nella fase di **finitura**.

(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 65 HRC	0,025 mm
Numero denti Z	6
Ø Tagliente D_c	14 mm
Ø Codolo D_s	14 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza taglienti L_c	42 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8
Angolo dell'elica	50 grado
Angolazione dello smusso angolare	90 grado

Serie	Diabolo
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 50 HRC	idoneo	170 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	170 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	145 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	100 m/min	H
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		