

Garant

Frese toroidali in PCD con passaggio interno per LR taglio diritto, PCD, Ø e8 DC / R1: 10/0,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209804 10/0,5
GTIN	4062406765385
Classe articolo	100

Descrizione

Esecuzione:

Frese in PCD ad alte prestazioni per massimi requisiti di prestazioni in termini di asportazione truciolo.

Taglio diritto per impiego neutro.

Tolleranza raggio del tagliente $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	10 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in grafite	0,14 mm
Avanzamento f_z per contornatura in grafite	0,1 mm
Avanzamento f_z per contornatura in Al pressofuso	0,06 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in Al pressofuso	0,09 mm
Raggio del tagliente R_1	0,5 mm
Lunghezza taglienti L_c	8 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	32 mm
Ø Posizione libera D_1	9,2 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Numero denti Z	2

Ø Tagliente D _c	10 mm
Rivestimento	PCD
Materiale da taglio	PCD
Norma	Norma interna
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,2×D per contornatura
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Passaggio interno per LR	sì
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	nero
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	idoneo	2400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	2000 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	1500 m/min	N
PMMA acrilico	idoneo	1000 m/min	N
PE-HD	idoneo	900 m/min	N
PA 66	idoneo	900 m/min	N
PEEK	idoneo	800 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	1200 m/min	N
POM GF25	idoneo	1200 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	1000 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	1000 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	1000 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	800 m/min	N

Materiale ibrido	idoneo		
MMC	idoneo	400 m/min	N
GFRP	idoneo	500 m/min	N
CFRP	idoneo	500 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	adatto		
Aria	idoneo		
Servizi			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB