



Contenitore per batterie AkkuSafe, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981119 2
GTIN	4003866405824
Classe articolo	96L

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori speciali di alta qualità in alluminio per **un sicuro stoccaggio e trasporto di batterie agli ioni di litio**. Adatti per il trasporto di prototipi, batterie nuove/intatte (test a norma UN 38.3), batterie danneggiate o difettose/gravemente difettose (rispettare le specifiche/l'omologazione, se necessario richiederle) secondo la norma **ADR SV 376** e la disposizione in materia di imballaggio **P911** e batterie destinate allo smaltimento e al riciclo.

Test di infiammabilità a norma P911 superato: temperatura esterna massima inferiore a 100 °C, nessuna fuoriuscita di fiamme e frammenti in caso di avaria.

Materiale assorbente e di imbottitura non infiammabile, non conducibile elettricamente e senza polvere. Chiusura a tenuta del coperchio espansa. Impilabile, con chiusure comfort. Massa lorda massima per omologazione per merce pericolosa: 65 kg. **Omologazione** per batterie agli ioni di litio gravemente difettose **fino a 814 Wh**. Capienza interna: 3 vani. Nessuna propagazione delle fiamme verso le batterie adiacenti.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Descrizione tecnica

Peso	11,5 kg
Larghezza	600 mm
Altezza	250 mm

Profondità	600 mm
Capacità	67 l
Mobile	no
Altezza utile	120 mm
Profondità utile	430 mm
Larghezza utile scomparto	120 mm
Numero di impugnature	2
Massima massa lorda con omologazione per merce pericolosa	65 kg
Ruote integrate	no
Tipo di prodotto	Cassetta in alluminio