



Contenitore per batterie AkkuSafe, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981119 3
GTIN	4003866405831
Classe articolo	96L

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori speciali di alta qualità in alluminio per **un sicuro stoccaggio e trasporto di batterie agli ioni di litio**. Adatti per il trasporto di prototipi, batterie nuove/intatte (test a norma UN 38.3), batterie danneggiate o difettose/gravemente difettose (rispettare le specifiche/l'omologazione, se necessario richiederle) secondo la norma **ADR SV 376** e la disposizione in materia di imballaggio **P911** e batterie destinate allo smaltimento e al riciclo.

Test di infiammabilità a norma P911 superato: temperatura esterna massima inferiore a 100 °C, nessuna fuoriuscita di fiamme e frammenti in caso di avaria.

Materiale assorbente e di imbottitura non infiammabile, non conducibile elettricamente e senza polvere. Chiusura a tenuta del coperchio espansa. Impilabile, con chiusure comfort. Massa lorda massima per omologazione per merce pericolosa: 65 kg. **Omologazione** per batterie agli ioni di litio gravemente difettose **fino a 1348 Wh**. Disposizione flessibile degli interni. Elevata protezione contro la perforazione, ideale anche per le batterie Power Tool.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Descrizione tecnica

Peso	11,5 kg
Mobile	no
Profondità	400 mm

Capacità	42 l
Altezza	250 mm
Larghezza	600 mm
Larghezza utile scomparto	390 mm
Profondità utile	190 mm
Altezza utile	100 mm
Massima massa lorda con omologazione per merce pericolosa	65 kg
Ruote integrate	no
Numero di impugnature	3
Tipo di prodotto	Cassetta in alluminio