

**Dischi a cuscino (A) a 4 strati, Ø 30 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	555170 80
GTIN	4007220152706
Classe articolo	55G

Descrizione**Esecuzione:**

Utensile speciale con tela abrasiva a 4 strati sovrapposti e attacco filettato centrico.

Uso:

Per la rettifica laterale in punti di difficile accesso, come scanalature, gole cave e intagli.
Possibilità di rettifica con lato superiore e inferiore.

Nota:

Utilizzare mandrino portapezzi n. art. 555175.

Sigla materiale abrasivo: A

Velocità consigliata: 6500 min⁻¹

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	80
Ø disco	30 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Sostrato del materiale abrasivo	Tela

Attributo del nome del prodotto	Ø 30 mm
Macchina di propulsione	Smerigliatrici diritte
Velocità consigliata	6500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		