

**Garant**
**Sbavatore a spingere e tirare in HMI, TiAlN, Ø DC: 6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	208180 6
GTIN	4045197129420
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Codolo extralungo.**

 Testa doppiamente rettificata **con angolo di 45°**.

**Uso:**

 Per sbavature **a spinta e in tiro** e **per smussare** anche in punti di difficile accesso.

 Particolarmente adatto **per lavori di profilatura**.

**Descrizione tecnica**

Numero denti Z	4
$L_4 +0,5$	15 mm
Ø Tagliente $D_c$	6 mm
$L_2 +0,5$	4 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Forma	a punta
Ø $D_1 +0,05$	3,9 mm
Ø Codolo $D_s$	6 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Fresatura a smussare	avanti e indietro 45
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza $\varnothing$ nominale	$\pm 0,05$
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	$0,25 \times L2$ per contornatura
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Sbavatore

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	115 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	70 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	35 m/min	M
GG(G)	idoneo	40 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

## Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------

