

**rapid****Avvolgitubi con corpo in fusione di alluminio, Modello: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080074 20
GTIN	4030704030092
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Avvolgitubi con **dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato** da molle in acciaio e **dispositivo di arresto**.

Avvolgitubi aperto con **alloggiamento in fusione di alluminio, staffa di scarico orientabile** zincata e **tubo flessibile in PVC robusto e rinforzato con nylon**.

**Uso:**

Adatta per aria.

Per aumentare l'ergonomia grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l'ordine ed evitare rischio di infortuni e lesioni causati da tubi flessibili sul pavimento.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile del tubo flessibile	20 m
Raccordo uscita	3/8 pollici
Materiale tubo flessibile	Polivinilcloruro
Pressione massima di esercizio	20 bar
Materiale corpo	Alluminio

Raccordo entrata	3/8 pollici
Larghezza corpo	380 mm
Altezza corpo	375 mm
Profondità corpo	155 mm
Tipo di prodotto	Avvolgitubo